

Contenant alimentaire en verre de borosilicate de haute qualité avec des couvercles en bois

Product Details

Numéro d'article	SGSJ12001
Matériel	Verre borosilicaté
Processus	Fait main
Échantillons de temps	1. 5 jours si à existe forme et taille de verre 2. 15 jours si besoin nouvelle forme ou taille de verre
Emballage	Emballage normal, 4 pièces dans la boîte intérieure, 48 pièces par carton
Capacité du produit	500 000 ~ 1 000 000 pièces par mois
Temps de livraison	Dans les 35 jours suivant la confirmation de l'échantillon et de l'ordre
Modalités de paiement	Dépôt de 30% par T / T à l'avance et le solde contre la copie de B / L
Expédition	Par mer, par avion, par Express et votre agent maritime est acceptable
caractéristiques du produit	1. Fabriqué à la main verre de borosilicate Avec haute qualité 2. approprié à utilisé dans l'hôtel, la maison, etc. 3. Il est respectueux de l'environnement 4. Connaître le test FDA & CA 65 test
Pour vos choix	1. Différents modèles et tailles pour le choix 2. Toute couleur peinte, givre, électroplate, modèle laser carver de traitement 3. Paquet spécial comme l'emballage de rétrécissement, la boîte de cadeau de couleur, la boîte de cadeau blanche etc. 4. Nous avons des travailleurs exclusifs pour le contrôle de qualité 5. Nous avons l'atelier et l'entrepôt professionnels pour assurer le délai de livraison

More Product Pictures







STORAGE JAR

Type: SJ12001-1 SJ12001-2 SJ12001-3 SJ12001-4 SJ12001-5

Capacity: 1500ml 750ml 600ml 500ml 350ml


Weight: 348g 220g 198g 159g 125g

Material: borosilicate glass+bamboo






Borosilicate glass



Similar Products Link



[Coupe spéciale en verre borosilicaté](#)



[Verre à boisson en verre à double paroi](#)



[Verre à double paroi en borosilicate](#)

Office & Sample Room



Factory Show





Les caractéristiques du verre soufflé mois

1. Son avantage, y compris l'abondance sculpter, techniques, effets de surface, couleur, etc
2. La qualité est un contrôle difficile et la tolérance de la taille, le poids et la forme sont plus grands.
3. Le prix est élevé et le produit est limité pour le verre technique spécial.

Méthode d'application

1. L'utiliser sous le guide de l'adulte
2. Laver avec de l'eau propre ou bouillante avant utilisation
3. Ne pas toucher le rebord de la tasse de verre, essayez de prendre le fond ou la poignée de celui-ci

Précautions

1. La bière, le vin rouge, le vin blanc, la boisson ou l'eau chaude ne sont pas trop pleins
2. Pour éviter de blesser la main de vos enfants, mettez-la à l'endroit où ils ne peuvent pas atteindre
3. Évitez de tomber, Collision et fort impact
4. Non disponible pour four à micro-ondes
5. Pour éviter qu'il ne craque, ne le mettez pas directement au feu ouvert

Pour plus [bverre orosilicaté](#) Ou toute verrerie,

Veillez visiter notre site Web: <http://www.okcandle.com/>

Ou ici peut vous aider à en savoir plus sur nous: [FAQ](#)