

# بيانات المنتج

## Product Details

البند رقم	SGDS16011902
مادة	الرجاج الورسلنكات
عملية	صنع يدوي
الوقت العينات	أيام إذا كان في وجود شكل وحجم الرجاج 5 15 أيام إذا كان في حاجة الشكل الجديد أو حجم الزجاج
حزم	التعينة العادية، 4 جهاز كمبيوتر شخصي في المربع الداخلي، 48 جهاز كمبيوتر شخصي في الكرتون
سعة المنتج	جهاز كمبيوتر شخصي شهرياً 1,000,000 ~ 500000
موعد التسليم	في غضون 35 يوماً بعد عينة وأمر مؤكدة
شروط الدفع	L / B إيداع 30٪ بحلول ر / ر مقدماً والتوازن ضد نسخة من
شحنة	عن طريق البحر، عن طريق الجو، بواسطة اكسبرس وكيل الشحن الخاص بك هو مقبول
مواصفات المنتج	مصنوع من البند <b>الرجاج الورسلنكات</b> بجودة عالية. 1. مناسبة لاستخدامها في الفندق، منزل، الخ 2. أنها صديقة للبيئة 3. اختبار CA 65 . 4. اختبار لقاء إدارة الأغذية والعقاقير أمير
اختياراتك	مختلف التصاميم والأحجام للاختيار. 1. أي لون رسمها، والصقير، بالكهرباء، ونمط الليزر معالجة كارفر 2. الحزمة الخاصة مثل لف يتقلص، لون هدية مربع، هدية مربع أبيض الخ 3. لدينا عمال الحصري لمراقبة الجودة 4. لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان التسليم في الوقت المحدد 5. لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان التسليم في الوقت المحدد

## More Product Pictures





## مواصفات المنتج

الزجاج مزدوج يمكن استخدامها للمشروبات الباردة أو الدافئة. تصميمها الفريد وجذابة للعين عندما تمتلىء المشروبات المفضلة لديك. مع طبقة مزدوجة للزجاج البورسليلكات يبدو كما لو أن السائل هو "العائمة" داخل الزجاج. انهم لن عرق عندما مليئة بالمشروبات الباردة، لذلك سوف لا يكون لديك لاستخدام السفينة. جدار مزدوج يخلق تأثير حراري، مساعدة لاحفاظ على المشروبات الباردة بك الساخنة الخاصة بك الساخنة لفترات أطول من الوقت. هذه النظارات الفم في مهب هي منتج تمييز لأي منزل ومطعم ومقهى، وأنها هي واضح قطعة محااثة. الأواني الزجاجية الطبقات مزدوجة مصنوع من الزجاج البورسليلكات دائم. الزجاج البورسليلكات الرجاج المقاوم للحرارة قوية تستخدم عادة لجعل عملية لتجهيزات المطابخ. أقوى من التقليدية "الصودا والجير" والزجاج، البورسليلكات يمكن استخدامها في كل شيء من الزجاج البورسليلكات البورون بديل أكسيد بدلًا من الصودا والجير المستخدمة في الأواني الزجاجية اليومية. الأفعال أكسيد البورون كما الغراء عقد سيليكات معا. نظرًا لصغر حجم الجسيمات البورون، ويقام الزجاج معا أكثر تشددا، مما أدى إلى والزجاج أقوى وأخف وزنا. الزجاج البورسليلكات لا تحتاج إلى أن تكون سميكة مثل الزجاج التقليدية ليكون مجرد قوبا كما يرجع ذلك إلى الترابط القدرة أكسيد البورون. البورسليلكات هو مجرد نوع آخر من الزجاج التي هي مقاومة لتقلبات درجة الحرارة والخدش. لأن تلقي الجسيمات معا بإحكام حتى، البورسليلكات الزجاج مقاومة لتقلبات درجة الحرارة، بالإضافة إلى كونها وغسالة صحنون آمنة البورسليلكات لا يصبح غائما مع مرور الوقت. يمكنك أن تطمئن إلى أنه بعد 1000 دورات، سوف الزجاج أن تكون واضحة كما في اليوم شرائه.

## نصائح الحارة

- لا تسقط الجليد إليها أولاً. وضع السائل في البداية.
- لا تستخدم موزعات الجليد الآلية عليها. وضع الثلج باليد.
- لا تستخدم الملاعق المعدنية (ملعقة شاي الخيزران هي الورك الآن على أي حال).
- غسيل يدوى، أو إذا كنت آلة غسيل، الرف العلوي منها وترك مساحة من حولهم.

## Office & Sample Room



## Factory Show





## ملامح الشهر الزجاج المنفوخ

1. ميزته بما في ذلك نحت وفرة، والتقييات، والأثار السطح، وما إلى ذلك اللون.
2. نوعية تحكم صعبة والتسامح من الحجم والوزن والشكل هي أكبر.
3. السعر مرتفع والممنتج هو محدود للزجاج تقني خاص.

## طريقة التطبيق

1. استخدام تحت دليل من الكبار.
2. غسل بالماء النظيف أو المغلي قبل الاستخدام.
3. لا لمس حافة كوب زجاج، في محاولة لاتخاذ أسفل أو مقبض منه

## تحذيرات

1. البيرة، والنبيذ الاحمر، والنبيذ الأبيض، المشروبات أو الماء الساخن لا تكون كاملة أيضا.
2. لتجنب ايذاء يد أطفالك، الرجاء وضعه في مكان حيث لا يمكن أن تصل إلى
3. إسقاط تجنب الاصطدام وتأثير قوي
4. غير متوفّر لالمایکرويف
5. لمنعها من التشقق، لا وضعها على نار مفتوحة مباشرة

أو أي آنية زجاجية **orosilicate** لمزيد من المعلومات [بالزجاج](#)

يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: <http://www.okcandle.com/>

أو هنا قد تساعدك على معرفة المزيد حول لنا: [التعليمات](#)