

## Product Details

البند رقم	SGDS16011902
مادة	الزجاج البورسليكات
عملية	صنع يدوي
الوقت العينات	1. أيام إذا كان في وجود شكل وحجم الزجاج 5 2. 15 أيام إذا كان في حاجة الشكل الجديد أو حجم الزجاج
حزم	التعبئة العادية، 4 جهاز كمبيوتر شخصي في المربع الداخلي، 48 جهاز كمبيوتر شخصي في الكرتون
سعة المنتج	جهاز كمبيوتر شخصي شهريا 1,000,000 ~ 500000
موعد التسليم	في غضون 35 يوما بعد عينة وأمر مؤكد
شروط الدفع	B / L إيداع 30% بحلول ر / ر مقدما والتوازن ضد نسخة من
شحنة	عن طريق البحر، عن طريق الجو، بواسطة اكسبرس وكيل الشحن الخاص بك هو مقبول
مواصفات المنتج	1. مصنوع من اليد <b>الزجاج البورسليكات</b> بجودة عالية. 2. مناسبة لاستخدامها في الفندق، منزل، الخ 3. انها صديقة للبيئة 4. اختبار CA 65 . اختبار لقاء ادارة الاغذية والعقاقير أمبير
لاختياراتك	1. مختلف التصميم والأحجام للاختيار. 2. أي لون رسمها، والصقيع، بالكهرباء، ونمط الليزر معالجة كارفر 3. الحزمة الخاصة مثل لف بتقلص، لون هدية مربع، هدية مربع أبيض الخ 4. لدينا عمال الحصري لمراقبة الجودة 5. لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان التسليم في الوقت المحدد

## More Product Pictures





### مواصفات المنتج

الزجاج جدار مزدوج يمكن استخدامها للمشروبات الباردة أو الدافئة. تصميمها الفريد وجذابة للعين عندما تمتلئ المشروبات المفضلة لديك. مع طبقة مزدوجة للزجاج البورسلينات يبدو كما لو أن السائل هو "العائمة" داخل الزجاج. انهم لن عرق عندما مليئة بالمشروبات الباردة، لذلك سوف لا يكون لديك لاستخدام السفينة. جدار مزدوج يخلق تأثير حراري، مساعدة للحفاظ على المشروبات الباردة بك الباردة والمشروبات الساخنة الخاصة بك الساخنة لفترات أطول من الوقت. هذه النظارات الفم في مهب هي منتج متميز لأي منزل ومطعم ومقهى، وأنها هي واضح قطعة محادثة. الأواني الزجاجية الطبقات مزدوج مصنوع من الزجاج البورسلينات دائم. الزجاج البورسلينات الزجاج المقاوم للحرارة قوية تستخدم عادة لجعل علمية لتجهيزات المطابخ. DRINKWARE الزجاج المختبر. أقوى من التقليدية "الصودا والجير" والزجاج، البورسلينات يمكن استخدامها في كل شيء من الزجاج البورسلينات البورون بدائل أكسيد بدلا من الصودا والجير المستخدمة في الأواني الزجاجية اليومية. الأفعال أكسيد البورون كما الغراء عقد سيليكات معا. نظرا لصغر حجم الجسيمات البورون، ويقام الزجاج معا أكثر تشددا، مما أدى إلى والزجاج أقوى أخف وزنا. الزجاج البورسلينات لا تحتاج إلى أن تكون سميقة مثل الزجاج التقليدية ليكون مجرد قويا كما يرجع ذلك إلى الترابط القدرة أكسيد البورون. البورسلينات هو مجرد نوع آخر من الزجاج التي هي مقاومة لتقلبات درجة الحرارة والخدش. لأن تلتقي الجسيمات معا بإحكام حتى، البورسلينات الزجاج مقاومة لتقلبات درجة الحرارة، بالإضافة إلى كونها وغسالة صحن آمنة البورسلينات لا يصبح غائما مع مرور الوقت. يمكنك أن تطمئن إلى أنه بعد 1000 دورات، سوف الزجاج أن تكون واضحة كما في اليوم شرائه.

## نصائح الحارة

- لا تسقط الجليد إليها أولاً. وضع السائل في البداية.
- لا تستخدم موزعات الجليد الآلية عليها. وضع الثلج باليد.
- لا تستخدم الملاعق المعدنية (ملعقة شاي الخيزران هي الورك الآن على أي حال).
- غسيل يدوي، أو إذا كنت آلة غسيل، الرف العلوي منها وترك مساحة من حولهم.

## Office & Sample Room



## Factory Show





### ملاحح الشهر الزجاج المنفوخ

1. ميزته بما في ذلك نحت وفرة، والتقنيات، والآثار السطح، وما إلى ذلك اللون
2. نوعية تحكم صعبة والتسامح من الحجم والوزن والشكل هي أكبر.
3. السعر مرتفع والمنتج هو محدود للزجاج تقني خاص.

### طريقة التطبيق

1. استخدام تحت دليل من الكبار.
2. غسل بالماء النظيف أو المغلي قبل الاستخدام
3. لا لمس حافة كوب زجاج، في محاولة لاتخاذ أسفل أو مقبض منه

### تحذيرات

1. البيرة، والنبيذ الاحمر، والنبيذ الأبيض، المشروبات أو الماء الساخن لا تكون كاملة أيضا.
2. لتجنب ايداء يد أطفالك، الرجاء وضعه في مكان حيث لا يمكن أن تصل إلى
3. إسقاط تجنب الاصطدام وتأثير قوي
4. غير متوفر للمايكرويف
5. لمنعها من التشقق، لا وضعها على نار مفتوحة مباشرة

، أو أي آنية زجاجية **orosilicate** لمزيد من المعلومات **بالزجاج**  
 يرجى زيارة موقعنا على الانترنت <http://www.okcandle.com/>  
 أو هنا قد تساعدك على معرفة المزيد حول لنا: **التعليمات**