

Product Details

رقم البند.	SGDS15041715
مادة	الزجاج البورسليكات
عملية	صنع يدوي
عينات من الوقت	1. أيام إذا كان في وجود شكل وحجم الزجاج 5 2. 15 يوما إذا كان في حاجة الشكل الجديد أو حجم الزجاج
التعبئة	التعبئة العادية، 4 جهاز كمبيوتر شخصى إلى مربع الداخلية، و 48 جهاز كمبيوتر شخصى في الكرتون
سعة المنتج	جهاز كمبيوتر شخصى شهريا 1,000,000 ~ 500000
موعد التسليم	في غضون 35 يوما بعد عينة وأمر مؤكد
شروط الدفع	B / L مقدما، والتوازن ضد نسخة من T / T إيداع 30٪ بحلول
شحنة	عن طريق البحر، عن طريق الجو، بواسطة اكسبرس وكيل الشحن الخاص بك هو مقبول
مواصفات المنتج	يتكون البند الزجاج البورسليكات بجودة عالية 1. 2. مناسبة لاستخدامها في الفندق، المنزل، الخ. 3. ومن صديقة للبيئة 4. لقاء ادارة الاغذية والعقاقير اختبار & أمبير؛ اختبار CA 65
لاختياراتك	1. تصاميم وأحجام مختلفة للاختبار. 2. أي لون رسمت والصفيع، بالكهرباء، ونمط الليزر تجهيز كارفر 3. الحزمة الخاصة مثل لف بتقلص، لون هدية مربع، هدية مربع أبيض الخ 4. لدينا عمال الحصري لمراقبة الجودة 5. لدينا ورشة عمل المهنية والمستودعات لضمان التسليم في الوقت المحدد

More Product Pictures





T:85mm

H:170mm

B:108mm



مواصفات المنتج

الزجاج جدار مزدوج يمكن استخدامها للمشروبات الباردة أو الدافئة. تصميمها الفريد وجذابة للعين عندما تمتلئ المشروبات المفضلة لديك. مع طبقة مزدوجة من الزجاج البورسلينيكات يبدو كما لو أن السائل هو 'العائم' داخل الزجاج. فإنها لن عرق عندما تمتلئ المشروبات الباردة، لذلك لن تضطر لاستخدام السفينة. جدار مزدوج يخلق تأثير حراري، مساعدة للحفاظ على المشروبات الباردة بك الباردة والمشروبات الساخنة الخاصة بك ساخنة لفترات أطول من الوقت. هذه الفم في مهب النظارات منتج مثير لأي منزل ومطعم ومقهى وأنها قطعة محادثة واضح. الأواني الزجاجية الطبقات مزدوج مصنوع من الزجاج البورسلينيكات دائم. البورسلينيكات الزجاج زجاج قوي مقاوم للحرارة تستخدم عادة لجعل العلمية إلى تجهيزات المطابخ. drinkware الزجاج المختبر. أقوى من التقليدية "الصودا والجير" والزجاج، البورسلينيكات يمكن استخدامها في كل شيء من الزجاج البورسلينيكات البورون بدائل أكسيد بدلا من الصودا والجير المستخدمة في الأواني الزجاجية اليومية. الأفعال أكسيد البورون كما الغراء عقد سيليكات معا. ونظرا لصغر حجم الجسيمات البورون، ويقام على الزجاج معا أكثر تشددا، مما أدى إلى أقوى والزجاج أخف وزنا. الزجاج البورسلينيكات لا تحتاج إلى أن تكون سميكة مثل الزجاج التقليدية ليكون مجرد قويا كما يرجع ذلك إلى الترابط القدرة على البورون أكسيد. البورسلينيكات هو مجرد نوع آخر من الزجاج التي هي مقاومة لتقلبات درجة الحرارة والخدش. لأن تلتقي الجسيمات معا بإحكام حتى، البورسلينيكات الزجاج مقاومة لتقلبات درجة الحرارة، بالإضافة إلى كونها وغسالة صحتون آمنة البورسلينيكات لا يصبح غائما مع مرور الوقت. يمكنك أن تطمئن إلى أنه بعد 1000 دورات، وسوف الزجاج

أن تكون واضحة كما في اليوم شرائه.

دافئ نصائح

- لا تسقط الجليد إليها أولاً. وضع السائل في البداية.
- لا تستخدم موزعات الجليد التلقائي عليها. وضع الثلج في اليد.
- لا تستخدم الملاعق المعدنية (ملعقة شاي الخيزران هي الورك الآن على أي حال).
- حولهم SPACE - غسيل يدوي، أو إذا كنت آلة غسل، وأعلى رف لهم وترك.

Office & Sample Room



Factory Show





ملاحح الشهر الزجاج المنفوخ

1. ميزته بما في ذلك نحت وفرة، والتقنيات، والآثار السطحية، واللون الخ
2. نوعية تحكم الصعبة والتسامح من حجم ووزن وشكل أكبر.
3. السعر مرتفع والمنتج هو محدود للزجاج تكنيك خاص.

طريقة التطبيق

1. استخدام تحت دليل من الكبار.
2. غسل بالماء النظيف أو المغلي قبل الاستخدام
3. لا لمس حافة كوب من الزجاج، في محاولة لاتخاذ أسفل أو مقبض منه

تحذيرات

1. البيرة، والنيبيذ الاحمر، والنيبيذ الأبيض، المشروبات أو الماء الساخن لا تكون كاملة جدا.
2. لتجنب أن تؤدي اليد أطفالك، الرجاء وضعه في مكان حيث لا يمكن أن تصل إلى
3. تجنب إسقاط، التصادم وتأثير قوي
4. غير متوفر للمايكرويف
5. لمنعها من التشقق، لا وضعها على نار مفتوحة مباشرة

،أو أي والأواني الزجاجية **orosilicate** لأكثر بالزجاج
 يرجى زيارة موقعنا على الانترنت <http://www.okcandle.com/>
 أو هنا قد تساعدك على معرفة المزيد عنا: **التعليمات**