

بيانات المنتج

Product Details

البند رقم	SGDS16011901
مادة	الرجاج الورسلنكات
عملية	صنع بدوي
الوقت العينات	أيام إذا كان في وجود شكل وحجم الرجاج 1. 5 2. 15 أيام إذا كان في حاجة الشكل الجديد أو حجم الزجاج
حزم	التعينة العادبة، 4 جهاز كمبيوتر شخصي في المربع الداخلي، 48 جهاز كمبيوتر شخصي في الكرتون
سعة المنتج	جهاز كمبيوتر شخصي شهرياً 1,000,000 ~ 500000
موعد التسليم	في غضون 35 يوماً بعد عينة وأمر مؤكدة
شروط الدفع	L / B إيداع 30٪ بحلول ر / ر مقدماً والتوازن ضد نسخة من
شحنة	عن طريق البحر، عن طريق الجو، بواسطة اكسبرس وكيل الشحن الخاص بك هو مقبول
مواصفات المنتج	1. مصنوع من البند الرجاج الورسلنكات بجودة عالية. 2. مناسبة لاستخدامها في الفندق، منزل، الخ 3. أنها صديقة للبيئة 4. اختبار CA 65 . اختبار لقاء إدارة الأغذية والعقاقير أمير اختبار 65 CA . 5. لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان التسليم في الوقت المحدد
اختياراتك	1. مختلف التصاميم والأحجام للاختيار. 2. أي لون رسمها، والصقير، بالكهرباء، ونمط الليزر معالجة كارفر 3. الحزمة الخاصة مثل لف يتقلص، لون هدية مربع، هدية مربع أبيض الخ 4. لدينا عمال الحصري لمراقبة الجودة 5. لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان التسليم في الوقت المحدد

More Product Pictures





مواصفات المنتج

الزجاج مزدوج يمكن استخدامها للمشروبات الباردة أو الدافئة. تصميمها الفريد وجذابة للعين عندما تمتلىء المشروبات المفضلة لديك. مع طبقة مزدوجة للزجاج البورسلينيك يبدو كما لو أن السائل هو "العائمة" داخل الزجاج. انهم لن عرق عندما مليئة بالمشروبات الباردة، لذلك سوف لا يكون لديك لاستخدام السفينة. جدار مزدوج يخلق تأثير حراري، مساعدة لاحفاظ على المشروبات الباردة بك الساخنة الخاصة بك الساخنة لفترات أطول من الوقت. هذه النظارات الفم في مهب هي منتج تمييز لأي منزل ومطعم ومقهى، وأنها هي واضح قطعة محايدة. الأواني الزجاجية الطبقات مزدوجة مصنوع من الزجاج البورسلينيك دائم. الزجاج البورسلينيك الرجاج المقاوم للحرارة قوية تستخدم عادة لجعل عملية لتجهيزات المطابخ. أقوى من التقليدية "الصودا والجير" والزجاج، البورسلينيك يمكن استخدامها في كل شيء من الزجاج البورسلينيك البورون بدائل أكسيد بدلًا من الصودا والجير المستخدمة في الأواني الزجاجية اليومية. الأفعال أكسيد البورون كما الغراء عقد سيليكات معا. نظرًا لصغر حجم الجسيمات البورون، ويقام الرجاج معا أكثر تشددا، مما أدى إلى والزجاج أقوى وأخف وزنا. الرجاج البورسلينيك لا تحتاج إلى أن تكون سميكة مثل الزجاج التقليدية ليكون مجرد قوبا كما يرجع ذلك إلى الترابط القدرة أكسيد البورون. البورسلينيك هو مجرد نوع آخر من الزجاج التي هي مقاومة لتقلبات درجة الحرارة والخدش. لأن تلقي الجسيمات معا بإحكام حتى، البورسلينيك الرجاج مقاومة لتقلبات درجة الحرارة، بالإضافة إلى كونها وغسالة صحن آمنة البورسلينيك لا يصبح غائماً مع مرور الوقت. يمكنك أن تطمئن إلى أنه بعد 1000 دورات، سوف الرجاج أن تكون واضحة كما في اليوم شرائه.

نصائح الحارة

- لا تسقط الجليد إليها أولاً. وضع السائل في البداية.
- لا تستخدم موزعات الجليد الآلية عليها. وضع الثلج باليد.
- لا تستخدم الملاعق المعدنية (ملعقة شاي الخيزران هي الورك الآن على أي حال).
- غسيل يدوى، أو إذا كنت آلة غسيل، الرف العلوي منها وترك مساحة من حولهم.

Office & Sample Room



Factory Show





ملامح الشهر الزجاج المنفوخ

1. ميزته بما في ذلك نحت وفرة، والتقييات، والأثار السطح، وما إلى ذلك اللون.
2. نوعية تحكم صعبة والتسامح من الحجم والوزن والشكل هي أكبر.
3. السعر مرتفع والممنتج هو محدود للزجاج تقني خاص.

طريقة التطبيق

1. استخدام تحت دليل من الكبار.
2. غسل بالماء النظيف أو المغلي قبل الاستخدام.
3. لا لمس حافة كوب زجاج، في محاولة لاتخاذ أسفل أو مقبض منه

تحذيرات

1. البيرة، والنبيذ الاحمر، والنبيذ الأبيض، المشروبات أو الماء الساخن لا تكون كاملة أيضا.
2. لتجنب ايذاء يد أطفالك، الرجاء وضعه في مكان حيث لا يمكن أن تصل إلى
3. إسقاط تجنب الاصطدام وتأثير قوي
4. غير متوفّر لالمایکرويف
5. لمنعها من التشقق، لا وضعها على نار مفتوحة مباشرة

أو أي آنية زجاجية **orosilicate** لمزيد من المعلومات [بالزجاج](#)

يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: <http://www.okcandle.com/>

أو هنا قد تساعدك على معرفة المزيد حول لنا: [التعليمات](#)