

# À double tasse en verre à paroi chaude


## Product Details

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Article n °                 | SGDS15041602  |
| Matériel                    | Le verre borosilicate   |
| Processus                   | Fait main   |
| Les échantillons de temps   | 1. 5 jours si à exister en forme et la taille du verre<br>2. 15 jours si besoin d'une nouvelle forme ou la taille du verre  |
| Emballage                   | Emballage normal, 4 pcs en boîte intérieure, 48 pcs par carton  |
| Capacité de produit         | 500.000 ~ 1.000.000 pièces par mois   |
| Délai de livraison          | Dans les 35 jours après l'échantillon et de l'ordre confirmé  |
| Modalités de paiement       | Dépôt de 30% par T / T à l'avance et l'équilibre contre la copie de B / L   |
| Expédition                  | Par la mer, par avion, par Express et votre agent d'expédition est acceptable   |
| caractéristiques du produit | 1. fait main <b>verre de borosilicate</b> avec une haute qualité<br>2. Convient pour utilisé dans l'hôtel, la maison, etc.<br>3. Il est respectueux de l'environnement<br>4. Rencontrer FDA Test & amp; CA 65 essais  |
| Pour vos choix              | 1. Différents modèles et tailles pour le choix<br>2 couleur .Tout peint, le gel, la galvanoplastie, laser motif traitement de sculpteur<br>3. Forfait spécial comme pellicule rétractable, boîte-cadeau de couleur, boîte cadeau blanche, etc.<br>4. Nous avons des travailleurs exclusifs pour le contrôle de qualité<br>5. Nous avons atelier professionnel et un entrepôt pour assurer le délai de livraison |

## More Product Pictures



## Borosilicate glass



### Similar Products Link



[Borosilicate spécial tasse en verre](#)



[À double paroi de verre en verre de boissons](#)



[Borosilicate à double paroi de verre potable](#)

Office & Sample Room



Factory Show





### Les caractéristiques de mois en verre soufflé

1. Son avantage, y compris l'abondance sculpture, technique, effets de surface, la couleur, etc.
2. La qualité est le contrôle difficile et la tolérance de la taille, le poids et la forme sont plus grandes.
3. Le prix est élevé et le produit est limité pour le verre technique spéciale.

### Méthode d'application

1. À l'aide sous guidage de l'adulte
2. laver avec de l'eau propre ou bouillante avant utilisation
3. Pas de toucher le bord de coupe en verre, essayez de prendre le fond ou la poignée de celui-ci

### Précautions

1. Bière, vin rouge, vin blanc, des boissons ou d'eau chaude ne pas être trop plein
2. Pour éviter de blesser la main de vos enfants, s'il vous plaît mettre dans l'endroit où ils ne peuvent pas atteindre
3. Évitez de laisser tomber, de collision et de fort impact
4. Non disponible pour les micro-ondes
5. Pour éviter de se fissurer, ne pas le mettre sur feu ouvert directement

Pour plus [bverre orosilicate](http://www.okcandle.com/) ou toute la verrerie,  
s'il vous plaît visitez notre site Web: <http://www.okcandle.com/>

Ou ici peuvent vous aider à mieux nous connaître: [FAQ](#)