

10oz pemegang lilin berwarna mulut berwarna

Product Details

Nama unsur	10oz pemegang lilin berwarna mulut berwarna
Nombor item	SGLYP19031904
saiz	Diameter atas: 70mm Diameter lebih rendah: 55mm Ketinggian: 80mm Diameter maksimum: 120 mm Berat: 355 g Kapasiti: 395 ml Masa pensampelan: 5 ~ 7 hari selepas pengesahan Saiz lain: 5oz / 8oz / 10oz / 16oz
kapasiti	10oz 14oz 16oz dsb. Ia boleh didapati
Masa pensampelan	1.5 hari jika bentuk dan saiz produk wujud 2.15 hari jika anda memerlukan bentuk dan saiz produk baru
pakej	24pcs / 36pcs / 48pcs pembungkusan keselamatan biasa dll Untuk kadbod eksport dengan pembahagi telur
MOQ	5000pcs
Masa penghantaran	Dalam masa 35 hari selepas pesanan yang disahkan
Syarat pembayaran	Deposit 30% oleh T / T terlebih dahulu, baki selepas menunjukkan salinan B / L
Ciri produk	<ol style="list-style-type: none">1. Harga yang berkualiti tinggi dan kompetitif2. FDA, SGS, dll LFGB ujian3. mesra alam4. Ini sebahagian besarnya tertumpu pada majlis perkahwinan, pesta, rumah, bar, dll.5. mesin dibuat

More Product Pictures







Office & Sample Room





Factory Show

01

Factory



Surface Treatment

10+ production lines



□ Spraying



□ Engraving



□ Electroplating



□ Silk-screen



- Spraying
- Engraving
- Electroplating
- Silk-Screen



Ciri-ciri kaca yang ditiup sebulan

1. Kelebihannya termasuk arca kelebihan, teknik, kesan permukaan, warna dll.
2. Kualiti adalah kawalan yang sukar dan toleransi dimensi, berat dan bentuk lebih besar.
3. Harga adalah tinggi dan produk ini terhad untuk kaca teknikal khas.

Kaedah permohonan

1. Menggunakannya di bawah bimbingan orang dewasa
2. Basuh dengan air bersih atau hangat sebelum digunakan
3. Jangan sentuh tepi cawan kaca, cuba ambil bahagian bawah atau mengendalikannya

Langkah berjaga-jaga

1. Bir, wain merah, wain putih, minuman atau air panas tidak boleh terlalu penuh
2. Untuk mengelakkan daripada menyakiti tangan anak-anak anda, sila letakkannya di tempat yang tidak dapat dicapai
3. Elakkan jatuh, perlanggaran dan kesan yang kuat
4. Tidak tersedia untuk ketuhar gelombang mikro
5. Untuk mengelakkannya dari pecah, jangan letakkannya terus ke atas api

Untuk maklumat lanjut [pemegang lilin](#) atau sebarang kaca,

Sila layari laman web kami: <http://www.okcandle.com/>

Atau di sini boleh membantu anda mengetahui lebih baik daripada kami: [FAQ](#)

[Kami menanti permintaan dan kerjasama anda.](#)

[Laman belakang](#)