


Ceramic Jar Storage dengan klip untuk Krismas

barang No.	SGYY16112805
bahan	Ceramic
Proses	mesin dibuat
sampel masa	1. 5 hari jika di wujud berbentuk dan saiz balang 2. 15 hari jika perlu bentuk baru atau saiz jar
pembungkusan	pembungkusan selamat Normal, 24pcs / kotak coklat luar dengan pembahagi telur
Kapasiti produk	~ 500,000 1,000,000 pcs sebulan
Masa penghantaran	Dalam masa 35 hari selepas sampel dan perintah mengesahkan
Terma pembayaran	Deposit 30% oleh T / T terlebih dahulu dan bakinya terhadap salinan B / L
penghantaran	Melalui laut, udara, oleh Express dan ejen penghantaran anda boleh diterima
Ciri-ciri Produk	1. Tangan dibuat balang penyimpanan seramik dengan kualiti tinggi 2. Penyimpanan makanan, gula, dan lain-lain .. 3. Ia adalah mesra alam 4.Stocked
Untuk pilihan anda	1. Reka bentuk dan saiz untuk pilihan yang berbeza 2. Sebarang warna dicat, fros, electroplate, corak laser pemprosesan pengukir 3. pakej Khas seperti balut mengecut, warna kotak hadiah, putih kotak hadiah dan lain-lain 4. Ada pekerja eksklusif untuk kualiti kawalan 5. Kami mempunyai bengkel profesional dan gudang untuk memastikan masa penghantaran



More Product Pictures











Similar Products Link



Office & Sample Room



Factory Show





Ciri-ciri bulan ditiup kaca

1. Kelebihannya termasuk memahat banyak, teknik, kesan permukaan, warna dan lain-lain
2. Kualiti adalah kawalan sukar dan toleransi saiz, berat dan bentuk adalah lebih besar.
3. Harga yang tinggi dan produk adalah terhad untuk kaca teknik khas.

Kaedah permohonan

1. menggunakan ia di bawah panduan daripada orang dewasa
2. Basuh dengan air bersih atau air mendidih sebelum penggunaan
3. Tidak menyentuh pinggir kaca cawan, cuba untuk mengambil bahagian bawah atau pemegang daripadanya

Peringatan

1. Bir, wain merah, wain putih, minuman atau air panas tidak terlalu penuh
2. Untuk mengelakkan menyakiti tangan anak-anak anda, sila letakkan di tempat di mana mereka tidak boleh mencapai
3. Elakkan menjatuhkan, Perlanggaran dan kesan yang kuat
4. Tidak tersedia untuk ketuhar gelombang mikro
5. Untuk mengelakkannya daripada retak, jangan meletakkannya di atas api terbuka secara langsung

sila layari laman web kami: <http://www.okcandle.com/>

Atau di sini boleh membantu anda mengetahui lebih lanjut tentang kita: [FAQ](#)