

dinding kaca gelas cawan/borosilicate/kaca tahan haba

Product Details

Item No.	SGDS15041710
Bahan	Kaca borosilicate
Proses	Tangan yang dibuat
Sampel masa	1. 5 hari jika pada wujud yang berbentuk dan saiz kaca 2. 15 hari jika perlu baru bentuk atau saiz kaca
Pembungkusan	Normal pembungkusan, 4 keping ke dalam Peti, 48 pcs satu kadbod
Kapasiti produk	500, 000 ~ 1, 000, 000 unit sebulan
Masa penghantaran	Dalam tempoh 35 hari selepas sampel dan perintah disahkan
Terma pembayaran	deposit 30% oleh T/T lebih awal dan keseimbangan terhadap salinan B/L
Penghantaran	Tepi laut, udara, Express dan ejen penghantaran anda hanya boleh diterima
Ciri-ciri produk	1. tangan yang dibuat kaca borosilicate dengan berkualiti tinggi 2. sesuai digunakan di hotel, rumah, dan sebagainya. 3. ia adalah mesra alam 4. memenuhi ujian FDA & AS 65 ujian
Untuk pilihan anda	1. pelbagai rekabentuk dan saiz untuk pilihan 2. Sebarang warna dicat, frost, electroplate, corak laser Carver pemprosesan 3. Khas pakej seperti mengecut Balut, warna kotak Hadiah, putih kotak hadiah dan sebagainya. 4. kami mempunyai pekerja yang eksklusif untuk kualiti kawalan 5. kami mempunyai bengkel profesional dan gudang untuk memastikan tempoh penghantaran


More Product Pictures








Borosilicate glass



Similar Products Link



[Piala kaca borosilicate Khas](#)



[Double dinding kaca
minuman kaca](#)



[Borosilicate double dinding
kaca minum](#)

Office & Sample Room



Factory Show





Ciri-ciri bulan kaca yang dihembus menggunakan

1. kelebihan yang termasuk banyak mengukir, technics, kesan permukaan, warna dan sebagainya.
2. kualiti adalah sukar kawalan dan tolak-anjur dalam saiz, berat dan bentuk yang lebih besar.
3. harga yang tinggi dan produk ini adalah terhad untuk kaca technic khas.

Kaedah permohonan

1. menggunakan ia di bawah panduan orang dewasa yang
2. basuh dengan air bersih atau mendidih sebelum penggunaan
3. menyentuh rim cawan kaca, cuba untuk mengambil bahagian bawah atau pemegang itu

Peringatan

1. bir, wain merah, wain putih, minuman atau air panas tidak terlalu penuh dengan
2. untuk mengelakkan untuk mencederakan tangan anak-anak anda, Sila letakkan ia di tempat di mana mereka tidak dapat mencapai
3. Elakkan menjatuhkan, perlanggaran dan impak yang kuat
4. tidak tersedia untuk ketuhar gelombang mikro
5. untuk mengelakkan ia daripada keretakan, jangan letakkan ia ke atas api terbuka secara langsung

Untuk maklumat lanjut [bkaca orosilicate](#) atau mana-mana barangan kaca,

Sila layari laman web kami: <http://www.okcandle.com/>

Atau di sini boleh membantu anda mengetahui lebih lanjut tentang kami: [SOALAN-SOALAN LAZIM](#)