

kaca buatan tangan lilin dengan dot warna di dalam

Jangka panjang Syarikat bekerjasama: Yankee, AQUIESSE, Partylite

Pasukan QC: ikut setiap langkah proses

Hiasan: warna yang dilukis, decal, percetakan, electroplate, mercury, laser carver, cecair berselerak, dan lain-lain

Menguji laporan: boleh lulus ujian ASTM (kejutan daripada operasi Annealing dan haba)

Aksesori: logam tudung / lengan, metallion ada disediakan

Pakej: pakej-pakej kami yang biasa boleh menjaga produk bersih dan Peti Deposit Keselamatan, adat pakej requirements adalah dialu-alukan

Reka bentuk kerahsiaan: Pastikan untuk memastikan setiap pelanggan Reka bentuk kerahsiaan, tidak menunjukkan kepada sesiapa

Kapasiti rekabentuk baru: menyediakan paling 20 rekaan baru setiap bulan

Perkhidmatan logistik Keselamatan: Kami mempunyai kita cerah di seluruh dunia LOGISTICS(SZ) LIMITED, yang dapat memberikan penyelesaian cepat untuk pelanggan pada bila-bila masa.

Product Details

	Item No	SGLYP16021513
	Nama item	kaca buatan tangan lilin dengan dot warna di dalam
	Saiz	Atas dia:113 mm Bawah di: 47 mm Ketinggian: 64 mm Berat: 220 g Kapasiti: 384 ml
	Bahan	Kaca
	Selesai	Mana-mana yang disesuaikan ada
	Sampel	7hari
	Terma pembayaran	deposit 30% oleh T/T terlebih dan baki selepas menunjukkan salinan L/C
	Pensijilan	Ujian ASTM (bagi pemegang lilin)
	Untuk pilihan anda	1, logo sebarang percetakan pada badan kaca 2, mana-mana warna yang dilukis, frosted, penyaduran elektrik, logo laser bagi menyelesaikan 3, Khas pembungkusan seperti Balut mengecut, warna kotak Hadah, kotak putih dan lain-lain 4, mana-mana bentuk, saiz memenuhi keperluan anda



More Product Pictures







Similar Products Link



[Lilin silinder tealight](#)

[Balang lilin tembaga
140ml](#)

[Bunga bentuk silinder
warna permulaan kuning
jingga jed kaca hiasan
balang lilin lilin](#)

Office & Sample Room



Factory Show





Ciri-ciri bulan kaca yang dihembus menggunakan

1. kelebihan yang termasuk banyak mengukir, technics, kesan permukaan, warna dan sebagainya.
2. kualiti adalah sukar kawalan dan tolak-ansur dalam saiz, berat dan bentuk yang lebih besar.
3. harga yang tinggi dan produk ini adalah terhad untuk kaca technic khas.

Kaedah permohonan

1. menggunakan ia di bawah panduan orang dewasa yang
2. basuh dengan air bersih atau mendidih sebelum penggunaan
3. menyentuh rim cawan kaca, cuba untuk mengambil bahagian bawah atau pemegang itu

Peringatan

1. bir, wain merah, wain putih, minuman atau air panas tidak terlalu penuh dengan
2. untuk mengelakkan untuk mencederakan tangan anak-anak anda, Sila letakkan ia di tempat di mana mereka tidak dapat mencapai
3. Elakkan menjatuhkan, perlanggaran dan impak yang kuat
4. tidak tersedia untuk ketuhar gelombang mikro
5. untuk mengelakkan ia daripada keretakan, jangan letakkan ia ke atas api terbuka secara langsung

Untuk maklumat lanjut [lilin](#) atau mana-mana barangan kaca,

Sila layari laman web kami: <http://www.okcandle.com/>

Atau di sini boleh membantu anda mengetahui lebih lanjut tentang kami: [SOALAN-SOALAN LAZIM](#)

[Kami tidak sabar-sabar siasatan dan kerjasama anda.](#)

[Kembali Laman Utama](#)