

200ml podwójna ścianka kubek herbaty dostawcą w Chinach

Product Details

Przedmiot nr.	SGDS15041603
Tworzywo	szkło borokrzemowe
Proces	Wykonany ręcznie
Czas próbki	1. 5 dni, jeśli w kształcie i wielkości istnieją produkty 2. 15 dni, jeśli potrzebujesz nowego kształtu lub wielkości produkty
Uszczelka	Normalny bezpieczeństwa z przegródkami do pakowania jaj
Pojemność produktu	500000 ~ 1.000.000 szt miesięcznie
Czas dostawy	W ciągu 35 dni po pobraniu próbki i porządku zatwardziały
Zasady płatności	30% depozytu przez T / T z góry, a saldo przed kopię B / L
Wysyłka	Morski, lotniczy, Express i agent wysyłka jest do przyjęcia
cechy produktu	1. Hand made szkło borokrzemowe z wysoka jakość 2. Odpowiednie dla stosowany w hotelu, domu, itp 3. Jest ekologiczny 4. Poznaj FDA Test & amp; CA 65 test
Do wyborów	1. Różne wzory i rozmiary do wyboru 2. Any kolor malowane, mróz, electroplate, laser wzór Przetwarzanie Carver 3. Specjalny pakiet termokurczliwą folią, jak pudełko koloru, biały pudełko itp 4. Mamy ekskluzywnie pracowników w zakresie jakości kontrola 5. Posiadamy profesjonalny warsztat i magazyn do zapewnić czas dostawy

More Product Pictures



Eko-przyjazna Materiał

- , Wykonane przez materiał borokrzemowego szkła
- , Opracowanie usta dmuchane statki
- , Odporne na ciepło prezentuje doskonałą jakość
- , Ścisłe gwarancji zespół QC
- , Poznaj FDA, testowanie zmywarki itp

Innowacyjny Projekt

, Posiadamy profesjonalny zespół projektowy

, Dobrze zaprojektowane koncepcje do stworzenia każdej pozycji

, Popularne style



Dostosowane Zmierzyć



[150ml 250ml 350ml 450ml](#)
[podwójna ścianka](#)
[borokrzemowe picia](#)
[suszarka](#)

[miękkie kubek do picia sok z](#)
[borokrzemowego dostawca](#)
[podwójne ściany](#)

[podwójna ścianka borokrzemowe](#)
[wody pitnej kawa herbata kubek piwa](#)

Office & Sample Room



Online Factory Tour

Niniejszym oglądać nasze linie produkcyjne wideo online, i zapraszamy do odwiedzenia nas na miejscu.



Maszyna Blown Metoda



Maszyna Blown Metoda



JEST Metoda Maszyna



Ręcznie Blown Metoda

[Więcej wideo](#)

Factory Show





Cechy mięsicy dmuchane

1. Jego zaletą w tym obfitości rzeźbić, sprzętu, efektów powierzchniowych, koloru itp
2. Kontrola jakości jest trudne i tolerancja wielkości, wagi i kształtu są większe.
3. Cena jest wysoka, a produkt jest ograniczony do specjalnego technic szkła.

Sposób stosowania

1. Korzystanie je na przewodnicy dorosłych
2. Mycie go czystą lub wrzącej wody przed użyciem
3. Nie dotyka obręczy szklane, starać dolnej lub uchwyt niego

Ostrzeżenia

1. Piwo, wino czerwone, wino białe, napojów lub ciepła woda nie jest zbyt pełna
2. Aby uniknąć rękę skrzywdzić swoich dzieci, należy umieścić go w miejscu, gdzie nie mogą dotrzeć
3. Unikaj upuszczanie, kolizji i silny wpływ
4. Niedostępne w kuchence mikrofalowej
5. Aby zapobiec jej pękaniu, nie umieścić go na ognisku bezpośrednio

Aby uzyskać więcej [świeca uchwyt](#) lub jakiegokolwiek szkło, odwiedź naszą stronę internetową: <http://www.okcandle.com/>
Lub tutaj może pomóc dowiedzieć się więcej o nas: [FAQ](#)