

Szczegóły produktu:

Numer artykułu	SGXL14112601
Tworzywo	Ceramiczny
Proces	Wykonany ręcznie
Czas Próbk	1. 5 dni, czy na wyjeździe w kształcie i wielkości szkła 2. 15 dni, jeśli potrzebujesz nowego kształtu lub wielkości szkła
Uszczelka	Normalne opakowanie 72 szt język karton eksportu, karton z tektury dzielnika
Pojemność produktu	500000 ~ 1.000.000 szt miesięcznie
Czas dostawy	W ciągu 35 dni po próbki i porządku potwierdzona
Warunki płatności	30% depozytu przez T / T z góry i równowagi w stosunku do kopii B / L
Przesyłka	Morski, lotniczy, Express i agent wysyłka jest dopuszczalne
Cechy produktu	1. Maszyna wciśnięty candle uchwyt z wysokiej jakości 2. Odpowiednie dla używany w kościele, w domu, itd 3. To jest ekologiczny 4. Poznaj CE & FDA Test & CA 65 Test
Do wyborów	1. Różne wzory i rozmiary do wyboru 2 .Any kolor malowane, mroz, galwaniczna, obróbka laserowa wzór rzeźbi 3. Specjalny pakiet termokurczliwą folią, jak pudełko kolor, białe pudełko itp 4. Mamy wyłączność pracowników kontroli jakości 5. Posiadamy profesjonalny warsztat i magazyn, aby zapewnić czas dostawy

Zdjęcie produktu:

T:65mm



H:70mm

B:60mm





Produkty powiązane:



[białe ceramiczne herbaty Uchwył
świecach](#)



[Świeca posiadacza malowanie
dłoni](#)



[forsted świecznik](#)

Firma Pokaż:



Fabryka Pokaż:



Jak używać:

1. Użyj go pod opieką osób dorosłych.
2. Przed użyciem czyste i przemywa wrzącej wody pranie.
3. Nie należy dotykać krawędzi szkła, spróbuj dolnej lub jego uchwyt.

Uwaga:

1. W celu uniknięcia obrażeń dłoni dziecka, należy umieścić go w miejscu, w którym nie są w stanie sprostać.
2. Unikaj zderzenia i odporność na uderzenia.
3. nie stosuje się do kuchenki mikrofalowej.
4. W celu zapobieżenia jego pęknięcie, a nie jest w bezpośrednim kontakcie z ogniem.

Dla więcej [Świecznik](#) lub jakiegolwiek szkło,
odwiedź naszą stronę internetową: <http://www.okcandle.com/>
Albo tutaj może pomóc dowiedzieć się więcej o nas: [Pomoc](#)