

# Uchwyt na kształt rybki szkło tealight

## Product Details

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przedmiot nr.      | SGHY15070610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tworzywo           | Wysokie białe szkło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proces             | Maszyny prasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czas próbki        | 1. 5 dni, jeśli w kształcie i wielkości istnieją szkła<br>2. 15 dni, jeśli potrzebujesz nowego kształtu lub wielkości szkła                                                                                                                                                                                                                    |
| Uszczelka          | Normalne opakowanie, 4 szt język wewnętrznym kartonie, 48 szt na karton                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pojemność produktu | 500000 ~ 1.000.000 szt miesięcznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Czas dostawy       | W ciągu 35 dni po pobraniu próbki i porządku zatwardziały                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasady płatności   | 30% depozytu przez T / T z góry, a saldo przed kopię B / L                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysyłka            | Morski, lotniczy, Express i agent wysyłka jest do przyjęcia                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cechy produktu     | Naciśnij 1. Maszyna <a href="#">szklany świecznik</a> z wysoka jakość<br>2. Odpowiednie dla stosowany w hotelu, domu, itp<br>3. Jest ekologiczny<br>Test 4. Poznaj ASTM                                                                                                                                                                        |
| Do wyborów         | 1. Różne wzory i rozmiary do wyboru<br>2. Any kolor malowane, mróz, electroplate, laser wzór Przetwarzanie Carver<br>3. Specjalny pakiet termokurczliwą folią, jak pudełko koloru, biały pudełko itp<br>4. Mamy ekskluzywnie pracowników w zakresie jakości kontrola<br>5. Posiadamy profesjonalny warsztat i magazyn do zapewnić czas dostawy |

## More Product Pictures





Similar Products Link



Uchwyt malowanie kolor  
świeca

Rozpylany świecznik

Nowy uchwyt na szkło  
ręcznie przybycia Świeca

## Office & Sample Room



## Factory Show







### Cechy miesięcy dmuchane

1. Jego zaletą w tym obfitości rzeźbić, sprzętu, efektów powierzchniowych, koloru itp
2. Kontrola jakości jest trudne i tolerancja wielkości, wagi i kształtu są większe.
3. Cena jest wysoka, a produkt jest ograniczony do specjalnego technic szkła.

### Sposób stosowania

1. Korzystanie je na przewodnicy dorosłych
2. Mycie go czystą lub wrzącej wody przed użyciem
3. Nie dotyka obręczy szklane, starać dolnej lub uchwyt niego

### Ostrzeżenia

1. Piwo, wino czerwone, wino białe, napojów lub ciepła woda nie jest zbyt pełna
2. Aby uniknąć rękę skrzywdzić swoich dzieci, należy umieścić go w miejscu, gdzie nie mogą dotrzeć
3. Unikaj upuszczanie, kolizji i silny wpływ
4. Niedostępne w kuchence mikrofalowej
5. Aby zapobiec jej pękaniu, nie umieścić go na ognisku bezpośrednio

Aby uzyskać więcej [szklany świecznik](#) lub jakiegokolwiek szkło,

odwiedź naszą stronę internetową: <http://www.okcandle.com/>

Lub tutaj może pomóc dowiedzieć się więcej o nas: [FAQ](#)